

**Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 24X27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620502 24X27
GTIN	4062406545789
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	27 mm
Teljes hossz	195 mm
Külső szár 6-szög S	24 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Kulcsnyílás ₁	24 mm
Hajtószár furat Ø	12 mm
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

