

**Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 12X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620502 12X13
GTIN	4062406545710
Árucikk kategória	62C

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

**Szabvány:**

Ähnlich **DIN 896 A.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Külső szár 6-szög S	13 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	12 mm
Teljes hossz	140 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	13 mm
Hajtószár furat Ø	5,6 mm
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

