



Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 30X32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	620502 30X32
GTIN	4062406545796
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Hajtószár furat Ø	14 mm
Külső szár 6-szög S	30 mm
Kulcsnyílás ₂	32 mm
Teljes hossz	210 mm
Kulcsnyílás ₁	30 mm
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

