

**Garant****Profil üregelő betét külső hatszöghöz Ø d = 32 mm, TiN, Hatszög: 5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 5
GTIN	4062406560980
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Figyelem:**

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

## Műszaki leírás

L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ø d	32 mm
Hatszög	5 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz t <sub>max</sub>	40 mm
Tűrés	- 0,07 – - 0,11 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám