

Garant**Profil üregelő betét külső hatszöghöz Ø d = 32 mm, TiN, Hatszög: 3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 3
GTIN	4062406560966
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Figyelem:

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Műszaki leírás

L ₁	20,5 mm
Hatszög	3 mm
Ø d	32 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz t _{max}	40 mm
Tűrés	- 0,05 – - 0,09 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám