

**Garant****Profil üregelő betét külső hatszöghöz  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, Hatszög: 4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 4
GTIN	4062406560973
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Figyelem:**

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

## Műszaki leírás

$L_1$	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Hatszög	4 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz $t_{max}$	40 mm
Tűrés	- 0,06 – - 0,1 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám