

**Garant****Profil üregező tartó  $\varnothing d = 32$  mm, Szár  $\varnothing DS: 32$ mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293102 32
GTIN	4062406560935
Árucikk kategória	29K

## Leírás

**Alkalmazható:**

CNC- és hagyományos gépekhez.

## Műszaki leírás

L	41,5 mm
Szár típusa	Hengeres szár
Szárhossz $L_s$	50 mm
Szár $\varnothing D_s$	32 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Fejhossz $L_1$	50 mm
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregező szerszám