



LED-es felületvilágító lámpa 360°-os fényerő szabályozás funkcióval, CAS, Típus: AREA-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A Cordless Alliance System (CAS) a vezető elektromos szerszám márkák univerzális akku rendszere.

Nagyteljesítményű LED-es akkus felületvilágító lámpa csillogásmentes, homogén megvilágítással. A lámpa robusztus, ütésálló műanyag háza tökéletes minden munkakörnyezethez. SCANGRIP® állványra szerelhető.

- **A lámpafény szöge 360°-ban vagy 180°-ban választható ki.**
- **Öt fokozatban fényerő szabályozható.**
- **A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.**
- **CAS 12 / 18V akkucsomaghoz vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz (tartozék) történő csatlakoztatáshoz.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 081246 – 081249 sz. alatt találja.

IP védettség osztály: IP 65

Fényáram: 1000 - 10000 lm

A tartalmazott akkumulátorok száma: 0

Akkumulátor típus: Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség: 12 V
Akkumulátor-feszültség: 18 V
Teljes hossz: 198 mm

Műszaki leírás

Fényáram	1000 - 10000 lm
Teljes magasság	380 mm
Teljes hossz	198 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 65
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Teljes szélesség	198 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	AREA 10 CAS
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa