



Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 22mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613800 22 |
| GTIN | 4013288218841 |
| Árucikk kategória | 63F |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkészszerzése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

Műszaki leírás

| | |
|--|------------|
| Maximális pofamagasság h1 | 10 mm |
| Kulcsnyílás | 22 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcs hossza L | 260 mm |
| Maximális gyűrűmagasság h _{2 max} | 15 mm |
| Gyártó jelölése | 6003 Joker |
| Szabvány | DIN 3113 A |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Szabvány | ISO 3318 |
| Szabvány | ISO 7738 |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm molibdén acél |
| Felület | Matt krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |