



Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	613810 11
GTIN	4013288214195
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkészszerzése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19 méret

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613610

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
-------------------	----------

Kulcsok száma	11
Gyártó jelölése	6003 Joker 11 Set 1
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Mérőrendszer, metrikus	igen
Mérőrendszer, colos	nem
Hosszú kivitel	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613800 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613800 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613800 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613800 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613800 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613800 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613800 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613800 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613800 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613800 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613800 12