

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény válaszfallal és fiókokkal lemezes szárnyas ajtókkal, Típus: 2000-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

40x20G felszerelt szekrénnel, középső válaszfallal és 16G mélységű fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Fiók előlap magasság 125 mm. Végigmenő középső válaszfal, minden polclap állítható magasságú.

**Elhelyezés:**

20G szélességű polclapok száma: 4

16x16G fiókok száma: 3

**Tartalom:**

Szekrény válaszfallal, valamint polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

## Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség	1000 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Súly	162 kg
Magasság	2000 mm
ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

---

**Tartozék**

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11