

HEDI

Géplámpa DUO, Típus: 6LEDDUO



Rendelési adatok

Rendelés száma	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábelletel.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez. A billenthető lencsével a lámpa gyorsan átállítható pontsugárról széles fényszórású világításra. A lámpafej a gömbcsuklóval 340°-ban forgatható és billenthető. Cserélhető égővel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	6 W
Fény színe	hideg fehér
Színhőmérséklet	6500 K
Világítási teljesítmény	6 W

Égő	LED
ATEX zóna	Nincs
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 20
Fényáram	621 lm
Energiahatékonysági osztály	E
Termék fajtája	Géplámpa