

HEDI

Géplámpa, Típus: 10LED



Rendelési adatok

Rendelés száma	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellet.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.

Bevált géplámpa extrém robusztus lámpafejvel, fröccsenő víztől védett és porzáró, durva munkakörnyezetben vagy gépeken ill. gépekben történő professzionális felhasználáshoz. DIN EN 62493 szerinti zavarcsökkentés.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fényáram	1170 lm
IP védettség osztály	IP 64
ATEX zóna	Nincs

Névleges feszültség	250 V
Energiaellátás	Vezetékes
Világítási teljesítmény	14,5 W
Fényszórási szög, fix	120 fok
Fényfókuszálás	Csillogásmentes széles sugár
Termék fajtája	Géplámpa