

**Fiber tárcsa tartótányér TURBO PAD 3 kemény/bordázott, Külső Ø: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566688 180
GTIN	4018875763872
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítményének eléréséhez.

**Kemény, nem deformálódó** fiber tárcsa tartótányér. **Finom bordázatu** felfekvő felület a szemcse optimális megtámasztásához a perem- és felületcsiszolásnál. **Nagyon nagy hőállóságú** speciális műanyag. Ideális **durva csiszoló- és nagyoló megmunkáláshoz** 36 - 60-as szemcsézettel.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Külső Ø	180 mm
Keménységi fok	kemény
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér

