

**Garant****Lyukasztott PU tartótányér, Külső Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567990 150
GTIN	4062406658755
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

A többszörösen lyukasztott tartótányér **innovatív elszívással** (kialakított csatornák) és lapos megjelenéssel excenteres csiszolókon való felhasználáshoz. **5/16 colos ill. M8 befogóval**. A félig rugalmas **PU habszivacs** és a törésálló üvegszál **erősítéses tartótányér** kitűnően alkalmas **közepes és durva csiszolási munkálatokhoz** és kontúrcsiszoláshoz. Többszörösen lyukasztott rendszer standard lyukasztással és ABRANET-tel rendelkező tépőzáras csiszolótárcsákkal történő felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Az innovatív adapter rendszerrel minden kereskedelmi forgalomban kapható excenteres csiszoló (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, stb.) használható.

**Alkalmazható:**

Hozzávaló tárcsa lyukasztásainak száma: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Tartótányér
----------------	-------------

