



Homlok-szorítófogó Foszfátózott, markolattal, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705992 200
GTIN	4003773087250
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. **Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, 5 fokozatban állítható nyitásszélesség a pontos illeszkedés érdekében. Homlok- és oldalfogás funkció. Szürkére foszfátózott fogó, polírozott fej, inductívan edzett fogak (kb. 61 HRC).

Többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Akár lapos munkadarabok biztonságos homlokoldali megfogása a hárompontos felfekvésnek köszönhetően. Akár nemesített csavarfejek, valamint elhasználdott tőcsavarok és csavarok megfogása, meghúzása és meglazítása.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Automatikus szorítás	igen
Fogazott finombeállítás száma	5
Pofahossz	27 mm
Befogható tartomány csőnél	7/8 coll
Becsípődés-védelem	igen
Hatszög befogási tartomány	22 mm

Pofaszélesség	11 mm
Gyártó jelölése	TwinGrip
Pofák kivitele	3 pontos felfekvés
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Termék fajtája	Csőfogó