

Garant**Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjel Krómozott, Hatszög: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 626082 8 |
| GTIN | 4062406570378 |
| Árucikk kategória | 61C |

Leírás**Kivitel:**

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Felület | Krómozott |
| Hatszög | 8 mm |
| Szárhossz | 112×32 mm |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Profil | 6-szög rátűzőkulcs |
| Tartó funkció | nem |
| Gömbvégű fej a hosszú száron | igen |
| 100 fokos szög | nem |
| Hosszú kivitel | nem |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

