

**Akkus ütvecsavarozó akku nélkül, Típus: GDS18V1050****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**

3/4 colos ütvecsavarozó **BITURBO** Brushless technológiával, 3 sebesség-/ nyomatékfokozattal.

Tartalom:

Akkuk nélküli és töltőkészülék nélküli verzió, L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly	2,9 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Ütésszám	0 min ⁻¹
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M24

Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Elemes
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1600 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális nyomaték kemény	1050 Nm
Max. vibráció EN szerint	12,5 m/s ²
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2400 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GDS 18V-1050 H
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18