

**Garant**

**Csapos polírozó, 280-as szemcse (zöld) nagyon finom, Fej Ø×fejhossz: 4X8mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	551922 4X8
GTIN	4062406572495
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Csapos polírozó **normál korunddal (A)** rugalmas beágyazással.

**A GARANT csapos polírozó kövekre** a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kivitelől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

**Felhasználás:**

**Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához.** A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. **A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.**

Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

**Műszaki leírás**

Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Festék	zöld
Termék fajtája	Polírozó csap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		