



## Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: M18FHPX



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- **Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.**
- **Nagy szilárdságú fém hajtóműház.**
- **Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.**

Integrált **ONE-KEY™** technológia reteszelt kapcsoló tartós üzemhez. A hosszú antivibrációs hátsó markolat minimalizálja a vibrációkat.

#### Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

### Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Ütési energia	4,2 J
Energiaellátás	Akkus

Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Súly	5,2 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szár	SDS Plus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. vibráció EN szerint	8,6 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Fordulatszám-tartomány	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Maximális ütésszám	4600 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	M18ONEFHPX-552X
Maximális csigafúró Ø betonban	30 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1418C6	073840 M1418C6
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5