

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 26×14G, Fiók előlap magasság / típus: 50/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950192 50/2
GTIN	4062406573539
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×14G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×14G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 4 × 6×8/3 méret; 4 × 6×6/3 méret; 1 × 2×8/1 méret; 1 × 2×6/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 3 × B méret

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	350 mm
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	14
Anyag	Műanyag
Fiókbetét magassága	25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×14
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Mélység	350 mm
Magasság	25 mm
Szélesség	650 mm
Mélység G-ben	14
Szélesség G-ben	26
Súly	0,961 kg
Terméknév attribútum	26×14G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus B	951275 B
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X8/1	951415 2X8/1
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/3	951415 6X6/3