

Garant**Lamellás csiszoló Vlies (ZA) hengeres alakú, közepes, Fej Ø×fej szélesség: 60X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Különösen ellenállóképes és finom szerkezetű vlies cirkon korunddal (ZA). **Ideális nemesacél megmunkálásához.** Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Különösen ajánlott kontúrccsiszoláshoz.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	4000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej szélesség	50 mm
Fej Ø	60 mm
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Szemcseméret	180

Finomsági fok	közepes
Terméknév attribútum	közepes
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		