

Garant GRIDLINE

**ESD Vario munkapad házzal, magasság 850 mm, ESD lap, 12×20G, Munkalap hossz: 1500/5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 972152 1500/5 |
| GTIN              | 4062406573454 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. Lábrész 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítő lemezzel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Munkalap 50 mm vezetőképes farostlemezzel. Felső réteg vezetőképes HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia. Belső acélcsővel erősítő profilként.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75, 75, 125

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Szín:**

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. A földelő alkotóelemet külön kell megrendelni.

Szállítási költségtaekaréokosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

|              |   |
|--------------|---|
| Fiókok száma | 5 |
|--------------|---|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fiók hasznos mélysége   | 500 mm          |
| Sorozat   | vario           |
| Magasság  | 850 mm          |
| Fiók hasznos mélysége G-ben   | 20              |
| Fiókház mélysége  | 650 mm          |
| Fiókház hasznos magassága   | 425 mm          |
| Fiók hasznos szélessége   | 300 mm          |
| Fiókház szélessége  | 400 mm          |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 12×20           |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 12              |
| Munkalap mélysége   | 750 mm          |
| Munkalap hossza   | 1500 mm         |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg          |
| Fiókház magassága   | 500 mm          |
| Munkalap vastagsága   | 50 mm           |
| Szerkezet kivitele  | Acélszerkezet   |
| Munkapad magassága  | 850 mm          |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg           |
| Lapvastagság  | 50 mm           |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)   | 100 %           |
| Hengerzár   | Moduláris betét |
| elektrosztatikus tulajdonság  | EGB/ESD         |
| Terméknév attribútum  | 12×20G          |
| Termék fajtája  | Munkapad        |

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

|  |             |
|--|-------------|
| ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 500 mm | 972030 500  |
| ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm                                      | 972035 75   |
| ESD fiók Fiók előlap magasság 125 mm                                     | 972035 125  |
| ESD munkalap munkalap hossz 1500 mm                                      | 972160 1500 |
| ESD lábrész Magasság 800 mm  | 972180 800  |
| Sarokmerevítő Típus 1  | 972195 1    |