

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT, Kesztyűméret: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094306 12
GTIN	4062406573980
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Anatómiailag kialakított univerzális kesztyű nitrilhab bevonattal. Kellemes hordozóanyag 15-ös fonalsűrűségű kötésteknológiával Spandex és nylon anyagból a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Száraz munkakörnyezetbe, valamint enyhén olajos és zsíros területekre is alkalmas. DMF mentes.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	MASTER FIT
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100

Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon / Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	250 mm
Festék	kék / narancssárga
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk