



Akkumulátoros fúrókalapács akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül, Típus: M18FHX



Rendelési adatok

Rendelés száma	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- Robusztus fúrókalapács pneumatikus kalapács ütőművel.
- SDS-Plus fúrótokmány.
- Ellenálló fém hajtóműház.
- Jobb- / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.
- FIXTEC gyors szerszámváltó rendszer az SDS-Plus befogó és a fém gyorsbefogó fúrótokmány közötti szerszám nélküli váltás érdekében.
- Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén.
- AVS anti-vibrációs rendszer.

Tartalom:

Nulla változat – akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
------------------------	------

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Gyártó jelölése	M18ONEFHX-0
Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	28 mm
Súly	4,5 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Ütési energia	2,5 J
Fordulatszám-tartomány	0 - 1330 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	26 mm
Maximális ütésszám	4800 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	8,9 m/s ²
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1418C6	073840 M1418C6