

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 50B



Rendelési adatok

Rendelés száma	081108 50B
GTIN	4003644023530
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.

- **7 fokban dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**
- **Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.**
- **Innovatív design számos ergonómiával és biztonsági elemekkel.**
- **Nem vezetőképes teljes műanyag szerkezet.**
- **Extrém felhasználási területekre és környezethez alkalmas.**
- **A dob 7°-os dőlésű a víz könnyebb lefolyása érdekében.**
- **3 év gyártói garancia.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Kábel anyaga	Páncélkábel
Kábel szerkezete	3G1,5
Energiaellátás	Vezetékes
Kábel kategória	H07BQ-F
Névleges feszültség	250 V
Kábelhossz	50 m
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Csatlakozó aljzatok száma	4
Kábel színe	narancssárga
IP védettségi osztály	IP 54
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob