



Újrahasznosítható hulladék gyűjtő, 75 literes, automatikusan záródó bedobófedéllel és lábpedál, Bedobófedél RAL színe: 6024



Rendelési adatok

Rendelés száma	987151 6024
GTIN	2050002050952
Árucikk kategória	96S

Leírás

Kivitel:

75 literes gyűjtőtartály horganyzott belső tartállyal (a padlórészen vízzáró) és szárnyas ajtóval (mágneses rögzítéssel és négyszög zárral).

Automatikusan záródó bedobó fedél, tűz- és szaggátló.

Lábpedállal a bedobófedél higiénikus, érintés nélküli nyitásához.

Szabvány:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. A bedobófedél
színjelöléséhez nagyon erős, öntapadó védőlapok állnak rendelkezésre
a megfelelő színekben.

Töltőmennyiség: 70 l

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 380 mm

Súly: 19,8 kg

Műszaki leírás

Töltőmennyiség	70 l
Súly	19,8 kg
Bedobófedél RAL színe	6024
Magasság	1000 mm
Mélység	380 mm
Szélesség	400 mm
Termék fajtája	Hulladéktároló