



Heavy Duty ragasztószalag Hossz 18 m, Típus: YELLOW



Rendelési adatok

Rendelés száma	964980 YELLOW
GTIN	4042448572073
Árucikk kategória	97M

Leírás

Kivitel:

tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. **R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.**

Szabvány:

DIN 51130.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: sárga

Hossz: 18 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 1,36 mm

Műszaki leírás

Felhasználás	Jelölés
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú

Ragasztóerő acélon	70 N/mm
Tágulási képesség	35 %
Festék	sárga
Ragasztó massa	akrilát
Vastagság	1,36 mm
Hossz	18 m
Hőálló max.	80 °C
Szakítószilárdság	400 N/mm
Különlegesség	kézzel téphető
Szélesség	50 mm
Hordozóanyag	PVC fólia
Termék fajtája	Padló jelölőszalag