

**Heavy Duty ragasztószalag Hossz 18 m, Típus: GREY****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 964980 GREY   |
| GTIN              | 4042448572080 |
| Árucikk kategória | 97M           |

**Leírás****Kivitel:**

**tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954** öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. **R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.**

**Szabvány:**

DIN 51130.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: szürke

Hossz: 18 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 1,36 mm

**Műszaki leírás**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hossz              | 18 m    |
| Ragasztóerő acélon | 70 N/mm |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hordozóanyag           | PVC fólia          |
| Szélesség              | 50 mm              |
| Szakítószilárdság      | 400 N/mm           |
| Tágulási képesség      | 35 %               |
| Festék                 | szürke             |
| Különlegesség          | kézzel téphető     |
| Felhasználás           | Jelölés            |
| Vastagság              | 1,36 mm            |
| Hőálló max.            | 80 °C              |
| Ragasztó massa         | akrilát            |
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalú          |
| Termék fajtája         | Padló jelölőszalag |