



## CoAE homlokmenesztő alaptest Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	327521 3
GTIN	4019208495583
Árucikk kategória	33I

### Leírás

#### Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

**A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő**, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas.

#### Alkalmazható :

321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

#### Különleges tartozék:

327601 – 327651 sz. menesztőtárcsák, 327661 sz. központosító csúcs.

Maximális test Ø: 70 mm

Hossz az orsótól: 54 mm

Súly: 1,6 kg

**Műszaki leírás**

Hossz az orsótól	54 mm
Súly	1,6 kg
Maximális test Ø	70 mm
Morse kúp	3
Leszorító csavar	nem
Termék fajtája	Homlokmenesztő