

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	68 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,79 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm

Ø D ₃	25 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	22,45 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	60 mm
Felfogó menet M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2

219878 2