

**Garant****Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

### Figyelem:

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Interpolációs marás $a_p$	2,5 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,36 fok
$\varnothing D_2$	28,7 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	5

Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	29,45 mm
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	42 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
----------------------------------------------	----------