

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Típus: 25/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkához.

**Felhasználás:** $D_{min} = 14$  mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	2,2; 3 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	40 mm
Teljes hossz L	103 mm
$t_{max}$ belső megmunkálás	5 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	20 mm
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetősége	nem

Termék fajtája

Furatkés