

HOLEX**Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 300
GTIN	4062406579531
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Belső mérőszár Ø	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Súly	0,65 kg
Preset funkció	igen
Hibahatár	0,04 mm

Csőrhossz	90 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	0 - 300 mm
Kalibrálás	A1
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------