

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 500
GTIN	4062406579548
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

**Műszaki leírás**

A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,05 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Súly	0,75 kg
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Csőrhossz	90 mm
Leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch

Kalibrálás	A1
Preset funkció	igen
Méréstartomány	0 - 500 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 500 mm	021010 500

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------