

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 1000
GTIN	4062406579562
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

**Műszaki leírás**

Preset funkció	igen
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Súly	1 kg
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Hibahatár	0,06 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch

Belső mérőszár Ø	10 mm
Csőr hossz	90 mm
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021000 1000

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------