

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 2000
GTIN	4062406579586
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

**Műszaki leírás**

Hibahatár	0,13 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	A1
Energiaellátás	Elemes
Preset funkció	igen
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 2000 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch

Súly	2,5 kg
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------