

Mitutoyo**Digitális ABS műhelytolómérő IP67 csőr/standard mérőfelülettel,
Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415355 300
GTIN	4946368846316
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 67
Méréstartomány	0 - 300 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Belső mérőszár Ø	10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes

Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	90 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300