

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Mind a hat él használatához az  $a_p$  érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,3 mm

Váltólapka ISO kód: RPKT 10T3MOT

Típus: ST900

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	RPKT 10T3MOT
Típus	ST900
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7525
Előtolás $f_z$ / fog	0,3 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		