

**Alacsony szekrény tolóajtókkal, 2 mappa magasságú, Szélesség: 1600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	974211 1600
GTIN	2050002053663
Árucikk kategória	91Q

**Leírás****Kivitel:**

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

**Szín:**

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

**Figyelem:**

**A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók:** bükk, kőris, juhar, dió.

**Műszaki leírás**

Zárberendezéshez alkalmas	nem
Lábazat magassága	30 mm
Magasság	779 mm
Fogantyú alakja	Íves fogantyú
Polclapok száma	4
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Ház felülete	fa

Lábazat anyaga	Acéllemez
Lábazattal	igen
Szélesség	1600 mm
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Mélység	450 mm
Hasznos magasság	699 mm
Kivitel	Alacsony szekrény
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai szekrény