

Alacsony szekrény tolóajtókkal, 3 mappa magasságú, Szélesség: 1200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	974212 1200
GTIN	2050002053670
Árucikk kategória	91Q

Leírás**Kivitel:**

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Fogantyú alakja	Íves fogantyú
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Mélység	450 mm
Magasság	1163 mm
Ház felülete	fa
Lábazattal	igen
Polclapok száma	2

Szélesség	1200 mm
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Hasznos magasság	1083 mm
Lábazat magassága	30 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Lábazat anyaga	Acéllemez
Kivitel	Alacsony szekrény
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai szekrény