

## Rácsos betét, Típushoz: 500



### Rendelési adatok

Rendelés száma	983212 500
GTIN	4004514227546
Árucikk kategória	96P

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott rácsos betét, rácsméret 30×30 mm, rácsszál 25×2 mm. A kifolyó folyadékok közvetlenül lefolyna a rácsos betéten keresztül.

**Maximális polcterhelés / rácsos betét: 150 kg.**

A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető.

#### Alkalmazható:

983205 sz. és 983210 sz. kis göngyöleg polchoz.

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 150 kg

Anyag: horganyzott

Magasság: 25 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Teherbírás: 150 kg

Súly: 9 kg

### Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Súly	9 kg

Magasság	25 mm
Anyag	horganyzott
Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm
Teherbírás	150 kg
Gyártó jelölése	Kis göngyöleg polcok
Termék fajtája	Rács