

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Hasznos mélység T	3,5 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Teljes hossz L	57 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10,2 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	E08X SVVCR/L05
Középtolódás L ₃	5,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26