



Konnektor elosztó túlfeszültség védelemmel, Csatlakozó aljzatok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	081168 8
GTIN	4007123251490
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Rendkívül törésálló ház a védetten elhelyezett kapcsolóval szemben található kábelbemenettel az egyszerű kezelés érdekében, valamint kiegészítő felakasztó eszközzel. A **túlfeszültség elleni védelem** (13000 A) megakadályozza a csatlakoztatott készülékek meghibásodását káros túlfeszültségek esetén.

F, B, PL és CZ országok csatlakozó aljzataival.

Kábelhossz: 2,5 m

Műszaki leírás

Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	8
Energiaellátás	Vezetékes
Országok	F/ B/ PL/ CZ
Bemenet csatlakozó típus	E
Csatlakozó aljzatok száma	8
Elosztó hossza	630 mm
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H05VV-F
Kábelhossz	2,5 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó

