

HOLEX**Tolómérő, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415196 800
GTIN	4062406584269
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Csőrhossz	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,05 mm
Hibahatár	0,1 mm
Súly	2,1 kg
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 800 mm
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000