

Garant UNI LINE**Ajtó fél magasság, alul beépítve, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955491 M
GTIN	4062406586126
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez ajtók UNI Tower-hez, a belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

**Alkalmazható:**

UNI Tower, U alak, csak az alsó fele építhető be.

**Tartalom:**

Jobb oldali rögzítésű ajtó merevítővel, ajtó ütközővel és ajtórekesz burkolattal.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

**Műszaki leírás**

Magasság	794 mm
Szélesség	534 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Szárnyas ajtó

