

Garant UNILINE

UNI Tower telepített, U alakú, Típus: M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955464 M
GTIN	4062406586188
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal \square 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok és ajtók beszerelése lehetséges.

Tartalom:

UNI Tower 955460 sz. M méret; 2 polclap 955481 sz. M méret; felső elem 955475 sz. GREY méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

További tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat és ajtókat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Sorozat	Tower
Teherbírás	150 kg

Mélység	750 mm
Hasznos mélység	510 mm
Szélesség	720 mm
Magasság	2140 mm
Hasznos szélesség	540 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony

Tartozék

Felső elemUNI Tower M-hez Típus GREY	955475 GREY
UNI Towertelepített, U alakú Típus M	955460 M