

Elektromosan állítható magasságú irodai asztal fehér, Szélesség: 1200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	974030 1200
GTIN	4044917437234
Árucikk kategória	91Q

Leírás

Kivitel:

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet masszív T-lábrész vázzal állítható lábakon. Elektromosan állítható magasságú **740 – 1230 mm** között. Motor lágy indulással és lágy megállással. Asztallap melamingyanta bevonattal, ütésálló ABS szélekkel. A magasságállítás mozgatási sebessége 25 mm/mp (terhelés nélkül).

Szín: Váz és lap: fehér.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	40 kg
Magasságállítási tartomány	740 - 1230 mm
Szélesség	1200 mm
Max. teherbírás	70 kg
Munkalap vastagsága	19 mm
Mélység	800 mm
Kivitel	elektromos magasságállítású
Magasságállítás kivitele	Elektromos

Lapvastagság	19 mm
Termék fajtája	Irodai asztal