

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, SmCo₅, Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085922 20
GTIN	2050000965234
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	90 N
Magasság	6 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	20 mm
Menet	M4 mm
Menetes persely	igen
Magasság menettel	13 mm
Maximális hőállóság	200 °C

Súly	16,5 g
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------