

**HOLEX****Mono besúró késtartó homlokbesúráshoz, balos, Ø tartomány besúrás  
D1 / D2: 35/50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278042 35/50
GTIN	4062406601881
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két besúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).  
278029 – 278036 sz. besúró lapkákhoz.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. besúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. besúráshoz.

$D_2$  = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Műszaki leírás**

Maximális 1. besúrási Ø $D_2$	50 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	14 mm
Minimális 1. besúrási Ø $D_1$	35 mm
Szárszélesség b	Szerszámtartó mm
Csavar	279816 3
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Besúrási szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

